







Attends - das System mit 10 Saugstärken bei Blasenschwäche und Inkontinenz

Attends Slip Regular Plus mit extra großem Saugkissen ist geeignet für sehr große Urin- und Stuhlmengen bei sehr langen Tragezeiten im Sitzen und Liegen.



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 Weiße flüssigkeitundurchlässige Außenseite als Auslaufschutz.</p> | <p>2 Der Nässeindikator auf der Rückseite zeigt durch Schwimmen an, wann das Produkt gewechselt werden muss.</p> | <p>3 Wiederverschließbares Fixiersystem mit 4 Klebestreifen zum Sichern des Slips.</p> |
| <p>4 Elastischer Abschlussbund im Rücken für besseren Sitz.</p> | <p>5 Mit geformten Beinbündchen für bestmöglichen Sitz und Auslaufschutz.</p> | <p>6 Auslaufsperrern sorgen für maximalen Auslaufschutz.</p> |
| <p>7 Anatomisch geformter Saugkern für eine bequeme Passform.</p> | <p>8 Leistungsstarker Saugkern mit zusätzlicher Aufnahmeschicht für zuverlässigen Auslaufschutz und ein trockenes Tragegefühl.</p> | <p>9 Größe und Saugstärke sind diskret auf der Außenseite aufgedruckt.</p> |

Weitere Informationen unter: www.attends.at

	Stück / Beutel Stück / Karton Stück / Palette	EAN 7332152 Packung / Karton	Bauch- / Hüftumfang in cm	Außenseite Material	Saugkern Material	Innenseite Material	Elastische Seitenbündchen	Auslaufsperrin	Wiederverschließbares Fixiersystem	Geruchsbindung (Odour Protection)	Quick Dry
Attends Slip Regular Plus Medium 10 	14 4 x 14 36 x 4 x 14	201442 201459	80 - 115	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zell-stoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular Plus Large 10 	14 4 x 14 28 x 4 x 14	201466 201473	115 - 150	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zell-stoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓
Attends Slip Regular Plus Extra Large 10 	14 4 x 14 28 x 4 x 14	201480 201497	150 - 175	Polyethylen	2-facher Saugkern mit Zell-stoff, Superabsorber und Quick-Dry Aufnahmeschicht	Vlies	✓	✓	✓	✓	✓



Geruchsbindung

Im Saugkern wird der Urin gebunden und sicher eingeschlossen. Dadurch wird das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert.



Quick-Dry

Die Quick-Dry-Technologie wirkt direkt unterhalb der Vliesoberfläche des Produktes. Sie nimmt Urin schnell auf und leitet ihn von der Haut weg in den Saugkern. Dort wird der Urin sicher gebunden und eingeschlossen und somit die Haut vor Rücknässe geschützt - zur Gesunderhaltung der Haut. Das Produkt kann mehrere Flüssigkeitsschübe zuverlässig aufnehmen - für optimalen Auslaufschutz.



Aktivzone

Die Aktivzone im Schrittbereich des Produktes sorgt für besonders hohe Saugfähigkeit dort, wo es darauf ankommt. So kann die Oberfläche schnell wieder abtrocknen. Dies sorgt für optimale Gesunderhaltung der Haut und hervorragenden Auslaufschutz.